









**Wandcontactdoos met aardingspen**  
**CEBEC 16 A 250 V~ en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)**  
**System 55**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4485 01	1/5	15,49	01	4010337095668
 zuiver wit glanzend	4485 03	10/100	15,49	01	4010337095682
 zuiver wit mat	4485 27	10	15,49	01	4010337095712
 antraciet	4485 28	10	17,06	11	4010337095729
 kleur aluminium	4485 26	10	22,66	11	4010337095705
 zwart mat	4485 005	10	22,66	11	4010337095651
 grijs mat	4485 015	1/5	22,66	11	4010337095675
 edelstaal	4485 600	1/5	32,70	11	4010337095736

## Kenmerken

- Met steekklemmen.
- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

---

## Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Vervangt vol compatibel 0485 ...:	
Aansluitingdoorsnede	
- voor geleiders van:	1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup>
Omgevingstemperatuur	
- verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot +45 °C

---

## Aanwijzingen

- Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
- Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.