








Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) zonder bevestigingsklauwen



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4755 01	10	12,92	01	4010337093879
 zuiver wit glanzend	4755 03	10	12,78	01	4010337093893
 zuiver wit mat	4755 27	10/100	12,92	01	4010337093916
 antraciet	4755 28	10	14,29	11	4010337093923
 kleur aluminium	4755 26	1/5	19,84	11	4010337093909
 zwart mat	4755 005	10	19,84	11	4010337093862
 grijs mat	4755 015	1/5	19,84	11	4010337093886

Kenmerken

- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.

- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
 - Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
 - Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
 - Breukvaste sokkel van thermoplast.
-

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
 - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
-