


## Drukcontact-busaankoppelaar 1-voudig met controlevenster en 1-puntsbediening voor KNX



| Specificatie  | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  grijs | 5151 30  | 1  | 92,00              | 06 | 4010337500063 |

De drukcontact-busaankoppelaar vormt de interface tussen het KNX systeem en de gebruiker.

### Kenmerken

#### Toetsfunctie

- Schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever 1 byte en scèneneveneenheid.
- Functie schakelen: Commando bij indrukken en loslaten van de toetsen parametrizeerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
- Functie dimmen: commando bij indrukken van de toetsen parametrizeerbaar (lichter-AAN, donkerder-UIT, lichter- resp. donkerder-OM, lichter-OM, donkerder-OM, geen reactie).
- Functie jaloezie: Commando bij indrukken van de toetsen parametrizeerbaar (OMHOOG, OMLAAG, geen reactie).
- Functie waardegever 1 byte: Werking configureerbaar.
- Functie scèneneveneenheid: Werking configureerbaar (met of zonder geheugenfunctie bij een lange toetsdruk).
- Bij 1-puntsbediening (schuinstaande wip) kan de wip slechts aan een zijde (onder) worden bediend.
- Drukcontact-busaankoppelaar in het systeem spatwaterdicht opbouw (IP44).
- Functies van de status-led: Rode led kan naar keuze dienen als oriëntatieverlichting, bedieningsweergave of statusweergave.

### Technische gegevens

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Aansluiting KNX:            | Aansluit- en aftakklem        |
| Beschermingsklasse:         | III                           |
| Omgevingstemperatuur:       | -25 °C tot +55 °C             |
| Relatieve luchtvochtigheid: | 5 tot 93% (niet-condenserend) |

## Levering

- Aansluit- en aftakkelem voor KNX bij levering inbegrepen.

---