



eNet draadloze repeater TS



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	5321 02 1154757	1	214,01	42	4010337774044

Kenmerken

- De draadloze repeater ontvangt radiografische eNet telegrammen en zendt deze opnieuw uit. Daardoor kan het bereik en daarmee het werkgebied worden vergroot.
- De draadloze repeater kan alle ontvangen radiografisch telegrammen herhalen of alleen die van bepaalde eNet apparaten.
- 125 zenders/actuatoren kunnen verbonden worden.
- Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server softwareversie 2.0.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45°C
Radiofrequentie:	868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m

Aanwijzingen

- Het maximaal toegestaan aantal repeaters in een installatie is twee.
- Montage in wandcontactdoos met randaarde of wandcontactdoos met aardingspen CEBEC binnen.

Afmetingen in mm

b 55 h 125 d 30