


eNet draadloze handzender 2-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 antraciet	5352 10	1	66,28	42	4010337774082

Kenmerken

- De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando's door aan de betreffende eNet draadloze ontvangers.
- Steeds twee toetsen behoren tot een kanaal.
- Toetsparen als kanaal- of scènefunctie instelbaar.
- Status-led.
- Batterijgevoed apparaat.

Met eNet-server instelbaar:

- Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server softwareversie 2.0.
- Signalering van de overdrachtstatus uitschakelbaar.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Scènes "Alles aan" of "Alles uit", drempelwaardescènes en individuele scènes configureerbaar.
- Configuratie van scène-toetsen via de eNet SMART HOME app (als-dan-regels) voor het activeren van acties, scènes, tijdschakelklokken.
- Update van de apparaatsoftware.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45°C
Radiofrequentie:	868,3 MHz
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m
Nominale spanning:	DC 3 V
Batterij	
- Type:	CR 2450N
- UN-nummer:	3091

Aanwijzingen

- Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.

Levering

- Batterijen zijn bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

b 40,5

h 55

d 15
