


## eNet draadloze handzender 4-voudig



| Specificatie  | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  antraciet | 5354 10  | 1  | 85,66              | 42 | 4010337774099 |

### Kenmerken

- De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando's door aan de eNet draadloze ontvangers.
- Steeds twee toetsen behoren tot een kanaal.
- Toetsparen als kanaal- of scènefunctie instelbaar.
- Status-led.
- Batterijgevoed apparaat.

Met eNet server instelbaar:

- Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server softwareversie 2.0.
- Signalering van de overdrachtstatus uitschakelbaar.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Scènes Alles aan en Alles uit, drempelwaardescènes en individuele scènes configureerbaar.
- Configuratie van scène-toets via de eNet SMART HOME app (als-dan-regels) voor het activeren van acties, scènes en tijdschakelklokken.
- Update van de apparaatsoftware.

### Technische gegevens

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |
| Radiofrequentie:      | 868,3 MHz        |
| Bereik (vrije veld):  | ca. 100 m        |
| Nominale spanning:    | DC 3 V           |
| Batterij              |                  |
| - Type:               | CR 2450N         |
| - UN-nummer:          | 3091             |

## Aanwijzingen

- Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.

---

## Levering

- Batterijen zijn bij levering inbegrepen.

---

## Afmetingen in mm

B 53

H 93

T 15,5

---