









System 3000 touchopzetstuk



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	5365 01	1/5	83,79	02	4010337096856
 zuiver wit glanzend	5365 03	1/5	83,79	02	4010337096863
 zuiver wit mat	5365 27	1/5	83,79	02	4010337096887
 antraciet	5365 28	1/5	86,70	02	4010337096894
 kleur aluminium	5365 26	1/5	91,06	02	4010337096870
 zwart mat	5365 005	1/5	91,06	02	4010337096917
 grijs mat	5365 015	1/5	91,06	02	4010337107071
 edelstaal	5365 600	1/5	99,18	02	4010337096900

Kenmerken

- De besturing vindt plaats door licht aanraken of vegen op het bedieningsoppervlak.
 - Drie lichtsterktes kunnen worden opgeslagen, met System 3000 dimmer-basiselement.
 - Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloeziebesturingselement.
 - Vergrendelingsfunctie, met System 3000 jaloeziebesturingselement.
 - Statusweergave door led-lichtbalken voor de weergave van de lichtsterkte of raambekledingspositie.
 - Permanente of tijdelijke statusweergave (statusweergave gaat uit na 5 seconden zonder aanraking).
 - Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.
-

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
