









System 3000 touchopzetstuk



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend | 5365 01 | 1/5 | 83,79 | 02 | 4010337096856 |
|  zuiver wit glanzend | 5365 03 | 1/5 | 83,79 | 02 | 4010337096863 |
|  zuiver wit mat | 5365 27 | 1/5 | 83,79 | 02 | 4010337096887 |
|  antraciet | 5365 28 | 1/5 | 86,70 | 02 | 4010337096894 |
|  kleur aluminium | 5365 26 | 1/5 | 91,06 | 02 | 4010337096870 |
|  zwart mat | 5365 005 | 1/5 | 91,06 | 02 | 4010337096917 |
|  grijs mat | 5365 015 | 1/5 | 91,06 | 02 | 4010337107071 |
|  edelstaal | 5365 600 | 1/5 | 99,18 | 02 | 4010337096900 |

Kenmerken

- De besturing vindt plaats door licht aanraken of vegen op het bedieningsoppervlak.
- Drie lichtsterktes kunnen worden opgeslagen, met System 3000 dimmer-basiselement.
- Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloeziebesturingselement.
- Vergrendelingsfunctie, met System 3000 jaloeziebesturingselement.
- Statusweergave door led-lichtbalken voor de weergave van de lichtsterkte of raambekledingspositie.
- Permanente of tijdelijke statusweergave (statusweergave gaat uit na 5 seconden zonder aanraking).
- Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
