









## System 3000 jaloezie- en schakelklok Display



| Specificatie  | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend    | 5366 01  | 1/5 | 97,38              | 02 | 4010337027430 |
|  zuiver wit glanzend | 5366 03  | 1/5 | 97,38              | 02 | 4010337027447 |
|  zuiver wit mat      | 5366 27  | 1/5 | 97,38              | 02 | 4010337027461 |
|  antraciet           | 5366 28  | 1/5 | 100,20             | 02 | 4010337027478 |
|  kleur aluminium     | 5366 26  | 1/5 | 104,58             | 02 | 4010337027454 |
|  zwart mat           | 5366 005 | 1/5 | 104,58             | 02 | 4010337037484 |
|  grijs mat           | 5366 015 | 1/5 | 104,58             | 02 | 4010337087243 |
|  edelstaal (gelakt)  | 5366 600 | 1/5 | 112,60             | 02 | 4010337027485 |

## Kenmerken

- Bediening via capacitief sensorvlak.
- Snelprogrammering voor het toepassen van de huidige tijd als geprogrammeerde looptijd/schakeltijd.
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
- Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie) voor 18 landen instelbaar.
- Astrotijd voor zonsopgang en zonsondergang individueel  $\pm 2$  uur aanpasbaar.
- Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de automatische modus.
- Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.
- Programmering van een tijd voor omhoog en omlaag bewegen of van twee in- en uitschakeltijden voor de weekdelen ma-vr en za+zo.

---

## Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid

- per maand:  $\pm 10$  s

Gangreserve:

ca. 4 h

Omgevingstemperatuur:

-5 °C tot +45 °C

---