

System 3000 jaloeziebesturingselement met ingang neveneenheid



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5414 00 1146742	1/5	104,77	02	4010337027423

Kenmerken

- Sturen elektrisch aangedreven jaloezieën, rolluiken en markiezen aan.
- Gebruik als hoofdeenheid of neveneenheid.
- Via ingangen voor neveneenheden is de integratie in groepsbesturingen of centrale besturingen mogelijk.
- Windalarmvergrendeling via de ingang neveneenheid.
- Een individuele tussenpositie kan samen met een opzetstuk worden opgeslagen.
- De aansturing van een motor, bijv. om de eindposities in te stellen, is zonder opzetstuk mogelijk.
- Omhoogfunctie van de uitgangen voor vereenvoudigde inbedrijfstelling vanaf index I01.
- Bedrijf met aansluiting neutrale geleider.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Aansluitvermogen motoren:	700 W
Stand-bystand:	0,2 W tot 0,5 W
Montage:	in apparaatdoos conform DIN 49073
Inbouwdiepte:	24 mm
Aansluitingdoorsnede	
- Massieve draad:	1 tot 4 mm ²
- Geslagen draad met adereindhulzen:	0,5 tot 2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45°C