


## eNet draadloze jaloezieactor 1-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 DIN-rail	5437 00	1	160,78	42	4010337774297

### Kenmerken

- De eNet draadloze jaloezieactor ontvangt via een dataleiding telegrammen van de eNet draadloze ontvangstmodule of eNet server voor de besturing van elektrisch aangedreven raambekledingen, zoals jaloezieën, rolluiken of markiezen.
- Positionering van jaloezie en lamel door het opvragen van scènes.
- Posities voor zonwering en schemering kunnen opgeslagen worden.
- Grenswaardescènes voor zonwering, schemering en windalarm.
- Statusretourmelding naar eNet-zenders.
- Looptijd van de raambekleding kan worden opgeslagen.
- Omkeertijd lamellen op te slaan.

Met eNet server instelbaar:

- Omkeertijd bij richtingomkering.
- Looprichting inverteerbaar (bijvoorbeeld voor dakramen).
- Positie bij zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:	max. 0,2 W
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Aansluitvermogen motoren:	1000 W
Aansluitingdoorsnede:	max. 4 mm <sup>2</sup>

### Aanwijzingen

- Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een eNet draadloze ontvangstmodule of een eNet server vereist.

## Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2

---