


## eNet draadloze schakelactuator 1-voudig TS



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	5448 02 1154932	1	114,27	42	4010337017905

### Kenmerken

- Met de eNet draadloze schakelactuator TS kan verlichting worden geschakeld.
- Statusretourmelding naar eNet draadloze zenders.
- Scènebedrijf.

Met eNet-server instelbaar:

- Toetsfunctie.
- Knipperfunctie.
- Nalooptijd.
- In- of uitschakelvertraging.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Minimale schakelherhaaltijd.
- Continu-AAN, continu-UIT.
- Repeaterfunctie.
- Lokalisering van het apparaat.

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:	max. 0,5 W
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45°C
Schakelvermogen AC 230 V:	16 A / AC 1
Aansluitvermogen	
- Gloeilampen:	2300 W
- HV-halogenen:	2000 W
- gewikkelde trafo:	1000 VA
- Tronic-trafo:	1500 W
- TL-lampen, niet-gecompenseerd:	920 VA
- Ledlampen	typ. 500 W
(faseaansnijding):	
- Spaarlamp:	typ. 500 W

- Capacitieve belasting:	690 VA (560 $\mu$ F)
Radiofrequentie:	868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m

---

## Aanwijzingen

- Montage in wandcontactdoos met randaarde of wandcontactdoos met aardingspen CEBEC binnen.

---

## Afmetingen in mm

b 55                      h 125                      d 30

---