


System 3000 lichtsterkte- en temperatuurvoeler BT



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|--------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
| | 5466 02 | 1/5 | 84,26 | 02 | 4010337047803 |

Kenmerken

- Sensor voor detectie van lichtsterkte en temperatuur.
- Gebruik met de System 3000 jaloezie- en schakelklok BT, bedieningselement-opzetstuk BT en ruimtetemperatuurregelaar BT.
- Zendt de actuele lichtsterkte- en temperatuurwaarde via Bluetooth®.
- Functieuitbreiding voor System 3000 jaloezie- en schakelklok BT, bedieningselement-opzetstuk BT: zonweringsfunctie, avond- en ochtendschemering.
- Dient als externe temperatuurvoeler voor de regeling van de kamertemperatuur.
- Batterijgevoed apparaat.

Technische gegevens

| | |
|------------------------|------------------------------------------|
| Nominale spanning: | DC 3 V |
| Batterij | |
| - Type: | 1 x CR 2450 |
| - UN-nummer: | 3091 |
| Lichtsterktemeting: | 5 tot 80.000 lx |
| Temperatuurmeetbereik: | -5 °C tot +55 °C |
| Radiofrequentie: | 2,402 tot 2,480 GHz |
| Zendvermogen: | max. 2,5 mW, klasse 2 |
| Zendbereik: | typ. 10 m |
| Kleur: | Zuiver wit (verg. RAL 9010) |
| Montage: | voor opplakken binnenshuis, bv. op ramen |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +55 °C |

Afmetingen in mm

B 56

H 32

T 13
