


Draagring Modular Jack 2-voudig Draagring MJ-01 tot MJ-10



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 Draagring MJ-01	5601 00 4845137	10	6,26	01	4010337460015
 Draagring MJ-02	5602 00 4845145	10	6,26	01	4010337460022
 Draagring MJ-03	5603 00 4845152	10	6,26	01	4010337460039
 Draagring MJ-04	5604 00 4845160	10	6,26	01	4010337460046
 Draagring MJ-05	5605 00 4845178	10	6,26	01	4010337460053
 Draagring MJ-06	5606 00 4845186	10	6,26	01	4010337460060
 Draagring MJ-07	5607 00 4845194	10	6,26	01	4010337460077
 Draagring MJ-08	5608 00 4845202	10	6,26	01	4010337460084
 Draagring MJ-09	5609 00 4845210	10	6,26	01	4010337460091



Draagring MJ-10

5610 00
4845228

10

6,26

01

4010337460107

Aanwijzingen

- Alleen voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Installatie-advies:

Kaiser elektronikadoos

Inbouwmontage: Kaiser art. nr.: 1068-02

Holle-wandmontage: Kaiser art. nr.: 9062-94

Betoninstallatie: Kaiser art. nr.: 1268-40

- Alleen voor schroefbevestiging.
- Geschikt voor wandgootinstallatie.

Afmetingen in mm

MJ-01, MJ02, MJ-07:	b 14,8	h 19,5
MJ-03:	b 14,8	h 20,0
MJ-04, MJ-09:	b 14,8	h 19,3
MJ-05:	b 16,7	h 17,3
MJ-06:	b 15,9	h 18,3
MJ-08:	b 14,8	h 19,0
MJ-10:	b 16,1	h 18,5