




Basiselement SAT-F-bus 2-voudig Koppeling



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	5651 01	1/5	72,44	01	4010337460992
 zuiver wit glanzend	5651 03	1/5	72,44	01	4010337461005
 zwart mat	5651 10	1/5	72,44	01	4010337461012

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	20 mm
Golfimpedantie:	75 Ω
Voor binnengeleider:	Ø 0,6 tot 1 mm

Aanwijzingen

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekers aanbevolen.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling:

Kaiser Elektronik-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02

Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94

Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40