


Innsats antennestikkontakt (UD2410ST)



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	0041 00	1/5	01	4010337041009

Egenskaper

- 2-veis gjennomgående kontakt i innpluggingsteknologi.
- IEC-plugg for ultrakortbølger (radio) og DVB-T/T2.
- IEC-hylse for DVB-S/S2 (SAT).
- DC-gjennomgang fra SAT-tilkoblingen til inngangen og toveis sirkulasjon mellom inngang og utgang med likespenningsbrodannelse.
- Senterlederen kobles enkelt til ved å trykke, uten behov for skruer. Senterleder kan dermed løses flere ganger.
- Oppfyller skjermingsklasse A.

Tekniske data

TV-frekvensbånd

- Frekvensområde: 5 til 862 MHz
- Dekobling: > 25 dB
- Gjennomgangsdemping: 3,5 dB
- Demping: R/TV-plugg: 8,5 dB

SAT-frekvensbånd

- Frekvensområde: 950 til 2400 MHz
- Dekobling: > 20 dB
- Gjennomgangsdemping: 5 dB
- Demping: SAT-plugg: 10 dB

Monteringsdybde: 27 mm

Merknader

- For refleksjonsfri avslutning av en stamkabel, settes i den siste antennestikkkontakten.
- Egnert for bakke, kabel- og satellittmottaksanlegg.
- Kun for skruefeste.