






Trykknapp 10 A 250 V~ med rett vippe med kontrollvindu Vendebryter 1-polet



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	0120 201	1/5	11	4010337065982
 antrasitt	0120 28	1/5	11	4010337029489
 aluminiumsfarget	0120 26	1/5	11	4010337029472
 svart matt	0120 005	1/5	11	4010337037927
 rustfritt stål	0120 600	1/5	11	4010337021247

Tekniske data

Monteringsdybde: 28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²

Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet.
- Avhengig av tilgjengelighet.