



**Trykknapp 10 A 250 V~ med rett vippe med kontrollvindu  
Vendebryter 1-polet**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	0120 201	1/5	11	4010337065982
 antrasitt	0120 28	1/5	11	4010337029489
 aluminiumsfarget	0120 26	1/5	11	4010337029472
 svart matt	0120 005	1/5	11	4010337037927
 rustfritt stål	0120 600	1/5	11	4010337021247

**Tekniske data**

Monteringsdybde: 28 mm

Tilkoblingstverrsnitt  
- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm<sup>2</sup>**Merknader**

- Kan også kobles til med belsningsmulighet.
- Avhengig av tilgjengelighet.