






## Trykk-kontrollbryter 10 A 250 V~med rett vippe Universal-utkoblingsvendebryter



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	0124 201 1404610	1/5	01	4010337052715
 antrasitt	0124 28	1/5	11	4010337029427
 aluminiumsfarget	0124 26	1	11	4010337029410
 svart matt	0124 005	1	11	4010337037958
 rustfritt stål	0124 600 1479212	1	11	4010337021230

### Tekniske data

Monteringsdybde:	28 mm
Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominell effekt - LEDi/CFLi:	100 W

### Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet.
- Avhengig av tilgjengelighet.

## Leveringsomfang

- Glimlampeelement 230 V~, 1,5 mA inkludert.

---