




## Trykkbryter 10 AX 250 V~ med dobbel vippe Kronevender



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	0125 66 1420831	1/5	13	4010337125662
 antrasitt	0125 67 1420832	1/5	13	4010337125679
 aluminiumsfarget	0125 65 1420833	1/5	13	4010337125655

### Tekniske data

#### Monteringsdybde

- 0125 ...:	25 mm
- 0128 ...:	28 mm

#### Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------

#### Nominell effekt

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------

### Merknader

- Med følbart betjeningsflate.
- Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med plugg.