




## Trykkbryter 10 AX 250 V~ med vippe dobbel Kronevender



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 hvit	0125 66 1420831	1/5	13	4010337125662
 antrasitt	0125 67 1420832	1/5	13	4010337125679
 aluminiumsfarget	0125 65 1420833	1/5	13	4010337125655

### Tekniske data

#### Monteringsdybde

- 0125 ...: 25 mm
- 0128 ...: 28 mm

#### Tilkoblingstverrsnitt

- For stive og fleksible ledninger opp til: 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Nominell effekt

- LEDi/ CFLi: 100 W

### Merknader

- Med følbart betjeningsflate.
- Tyverisikring vha. ekstra klemmestykke som kan skrues fast. Dermed bortfaller plugging av rammene.