




## Trykkbryter 10 AX 250 V~ med vippe Universal-utkoblingsvendebryter



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	0126 66 1420820	1/5	13	4010337126669
 antrasitt	0126 67 1420821	1/5	13	4010337126676
 aluminiumsfarget	0126 65 1420822	1/5	13	4010337126652

### Tekniske data

Monteringsdybde:	28 mm
Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominell effekt - LEDi/CFLi:	100 W

### Merknader

- Med følbart betjeningsflate.
  - Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med plugg.
  - Bruk kontrollbryter hvis denne bryteren skal ha lys.
  - Erstatningsartikkel: 3126 00 + 3496 xx
- Kan leveres fra 08/2024.
- Avhengig av tilgjengelighet.