




**Trykkbryter 10 AX 250 V~ med vippe dobbel  
Vendebryter dobbel**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 hvit	0128 66 1420836	1	13	4010337128663
 antrasitt	0128 67 1420837	1	13	4010337128670
 aluminiumsfarget	0128 65 1420838	1	13	4010337128656

**Tekniske data****Monteringsdybde**

- 0125 ...:	25 mm
- 0128 ...:	28 mm

**Tilkoblingstverrsnitt**

- For stive og fleksible ledninger opp til:	2,5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------

**Nominell effekt**

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

**Merknader**

- Med følbart betjeningsflate.
- Tyverisikring vha. ekstra klemmestykke som kan skrues fast. Dermed bortfaller plugging av rammene.