




Trykkbryter 10 AX 250 V~ med dobbel vippe Vendebryter, dobbel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	0128 66 1420836	1	13	4010337128663
 antrasitt	0128 67 1420837	1	13	4010337128670
 aluminiumsfarget	0128 65 1420838	1	13	4010337128656

Tekniske data

Monteringsdybde

- 0125 ...:	25 mm
- 0128 ...:	28 mm

Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm ²
---	---------------------

Nominell effekt

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------

Merknader

- Med følbart betjeningsflate.
- Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med plugg.
- Avhengig av tilgjengelighet.