







**Trykknapp 10 A 250 V~ med rett vippe
Vendebryter 1-polet**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	0130 201	1/5	01	4010337066064
 antrasitt	0130 28	1/5	11	4010337029458
 aluminiumsfarget	0130 26	1/5	11	4010337029441
 svart matt	0130 005	1/5	11	4010337037910
 grå matt	0130 015	1/5	11	4010337077183
 rustfritt stål	0130 600	1/5	11	4010337035947

Tekniske data

Monteringsdybde: 28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²**Merknader**

- Avhengig av tilgjengelighet.