




**Trykknapp 10 A 250 V~ med rett vippe
Vendebryter 1-polet**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	0130 66	1/5	13	4010337130666
 antrasitt	0130 67	1/5	13	4010337130673
 aluminiumsfarget	0130 65	1/5	13	4010337130659

Tekniske data

Monteringsdybde:	28 mm
Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm ²

Merknader

- Med følbart betjeningsflate.
- Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med plugg.
- Med lodrett vippestilling passer den til trykkbryterne.
- Avhengig av tilgjengelighet.