




## Trykk-kontrollbryter 10 AX 250 V~ med vippe Universal-utkoblingsvendebryter



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	0136 66 1420841	1/5	13	4010337136668
 antrasitt	0136 67 1420842	1/5	13	4010337136675
 aluminiumsfarget	0136 65 1420843	1/5	13	4010337136651

### Tekniske data

Monteringsdybde:	28 mm
Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominell effekt - LEDi/CFLi:	100 W

### Merknader

- Med følbart betjeningsflate.
- Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med plugg.
- Kan også kobles til med belysningsmulighet.
- Avhengig av tilgjengelighet.

### Leveringsomfang

- Glimlampeelement 230 V~, 1,5 mA inkludert.