



Innsats nøkkelbryter 10 A 250 V-for alle DIN-profilhalvsylindere



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|--------------------|-----|----|---------------|
|  Bryter 2-polet(også gruppebryter) | 0144 00 1420269 | 1/5 | 02 | 4010337144007 |

Tekniske data

Monteringsdybde: 40 mm

Merknader

- Passer som slave for innsats persiennestyring med slaveinngang.
- Kun for skruefeste.

Leveringsomfang

- Låsesylindere er ikke inkludert.