


Snorbryter 10 AX 250 V~ Universal-utkoblingsvendebryter



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|-----------------|----|----|---------------|
|  renhvit | 0146 13 | 1 | 13 | 4010337146131 |

Tekniske data

| | |
|--|---------------------|
| Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil: | 2,5 mm ² |
| Nominell effekt - LEDi/CFLi: | 100 W |

Merknader

- For vegg- og takmontering.
- Kan også kobles til med belysningsmulighet.
- Avhengig av tilgjengelighet.

Leveringsomfang

- Alle apparater leveres komplett med monteringsplate, lednings- og kabelinnføring.