


**Persiennebryter eller -trykkbryter, 1-polet 10 AX 250 V~ med tekstfelt
Gruppetrykknapp eller -bryter**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|-----------------|----|----|---------------|
|  grå | 0154 30 | 1 | 14 | 4010337154303 |

Tekniske data

| | |
|--|---------------------|
| Tilkoblingstverrsnitt - for stive ledere opp til: | 2,5 mm ² |
| Nominell effekt - LEDi / CFLi: | 100 W |

Merknader

- Bryterfunksjon når knappen dreies. Etter at messinglåsen har blitt fjernet, aktiveres bryterfunksjonen ved lett dreieing av knappen. Ved fullstendig dreieing av knappen går bryteren i lås.

Leveringsomfang

- Blankotekstskilt medfølger.