


Innsats vippe-persiennetrykbryter 10 A 250 V~



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	0158 00 1420276	10/100	01	4010337158004

Egenskaper

- Med sperre mot dobbel innkobling.
- Elektrisk og mekanisk låst.

Tekniske data

- Monteringsdybde: 28 mm
- Tilkoblingstverrsnitt
- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²

Merknader

- Passer som slave for innsats persiennestyring med slaveinngang.
- Avhengig av tilgjengelighet.