


## Innsats nøkkelbryter 10 A 250 V~for alle DIN-profilhalvsylindere



| Spesifikasjon   | Bestillings nr.    | PE  | PS | EAN           |
|---|--------------------|-----|----|---------------|
|  Trykknapp 1-polet(også gruppetrykknapp) | 0163 00<br>1420277 | 1/5 | 02 | 4010337163008 |

### Tekniske data

Monteringsdybde: 40 mm

### Merknader

- Ikke egnet for montering i påvegghus.
- Passer som slave for innsats persiennestyring med slaveinngang.
- Kun for skruefeste.

### Leveringsomfang

- Låsesylindere er ikke inkludert.