







## Dekkramme Gira E1 renhvit glans



| Spesifikasjon   | Bestillings nr. | PE  | PS | EAN           |
|---|-----------------|-----|----|---------------|
|  Enkel                      | 0211 150        | 10  | 01 | 4010337126119 |
|  Dobbel                    | 0212 150        | 10  | 01 | 4010337126126 |
|  dobbel, uten mellomstykke | 1002 150        | 10  | 01 | 4010337126133 |
|  3-dobbel                  | 0213 150        | 1/5 | 01 | 4010337126140 |
|  4-dobbel                  | 0214 150        | 1/5 | 01 | 4010337126157 |
|  5-dobbel                  | 0215 150        | 1/5 | 01 | 4010337126164 |

### Egenskaper

- Bruddsikker.

### Merknader

- Også egnet for kanalinstallasjoner.
- Dekkramme (enkel til 5-dobbel) i kombinasjon med tetningssett også egnet for vannbeskyttet innfelt montering IP44.