







Dekkramme Gira E1 antrasitt



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|-----------------|-----|----|---------------|
|  Enkel | 0211 152 | 10 | 11 | 4010337125969 |
|  Dobbel | 0212 152 | 10 | 11 | 4010337125976 |
|  dobbel, uten mellomstykke | 1002 152 | 1 | 11 | 4010337125983 |
|  3-dobbel | 0213 152 | 1/5 | 11 | 4010337125990 |
|  4-dobbel | 0214 152 | 1/5 | 11 | 4010337126027 |
|  5-dobbel | 0215 152 | 1/5 | 11 | 4010337126041 |

Egenskaper

- Bruddsikker.

Merknader

- Også egnet for kanalinstallasjoner.
- Dekkramme (enkel til 5-dobbel) i kombinasjon med tetningssett også egnet for vannbeskyttet innfelt montering IP44.