







## Dekkramme Gira E1 renhvit glans



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Enkel	0211 150	10	01	4010337126119
 Dobbel	0212 150	10	01	4010337126126
 dobbel, uten mellomstykke	1002 150	10	01	4010337126133
 3-dobbel	0213 150	1/5	01	4010337126140
 4-dobbel	0214 150	1/5	01	4010337126157
 5-dobbel	0215 150	1/5	01	4010337126164

### Egenskaper

- Bruddsikker.

### Merknader

- Også egnet for kanalinstallasjoner.
- Dekkramme (enkel til 5-dobbel) i kombinasjon med tetningssett også egnet for vannbeskyttet innfelt montering IP44.