


LED-dimmeinnsats med dreieutkobling



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 20 – 200 W	0300 00	1/5	22	4010337300007

Egenskaper

- Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper og fasesnitt-dimmbare HV-LED-lamper.
- Dimmerprinsipp fasesnitt.
- Kortslutningsvern med finsikring.
- Med skruklemmer.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50 Hz
Beredskapsmodus:	0,2 W
Tilkoblingseffekt ved 25 °C	
- HV-LED-lamper (fasesnitt):	vanl. 3 til 40 W
- Glødelamper:	20 til 200 W
- HV-halogenlamper:	20 til 200 W
Monteringsdybde:	32 mm
Tilkoblingstverrsnitt	
- maksimum:	1 x 2,5 mm ²
- minimum:	1 x 0,5 mm ²
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Merknader

- Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.