


Innsats elektronisk potensiometer for 10 V styreinngang 1–10 V Koblingsfunksjon



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	0309 00 1472268	1/5	02	4010337309000

Egenskaper

- Elektronisk potensiometer med koblingsfunksjon for elektronisk ballast eller Tronic-transformatorer med 1 – 10 V-styreinngang.
- Den elektroniske ballasten slås av og på ved at betjeningsknappen trykkes.
- Når den dreies, stilles lysstyrken inn.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
1 – 10 V grensesnitt	
- Styrespenning:	0,5 til 10 V
- Styrestrøm:	maks. 50 mA
Koblingsstrøm	
- ohmsk:	6 A
- kapasitiv:	6 A (70 µF)
Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +45 °C

Leveringsomfang

- Sikring følger med ved levering.