


## Innsats elektronisk potensiometer for styreinngang 1 – 10 V Koblingsfunksjon



| Spesifikasjon  | Bestillings nr.    | PE  | PS | EAN           |
|--|--------------------|-----|----|---------------|
|  | 0309 00<br>1472268 | 1/5 | 02 | 4010337309000 |

### Egenskaper

- Elektronisk potensiometer med koblingsfunksjon for elektronisk ballast eller Tronic-trafoer med 1 – 10 V-styreinngang.
- Den elektroniske ballasten slås av og på ved at betjeningsknappen trykkes.
- Når den dreies, stilles lysstyrken inn.
- Grunnleggende lysstyrke justerbar.
- Kortslutningsbeskyttelse av bryterkontakten gjennom integrert fusesikring.

### Tekniske data

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Nominell spenning:    | AC 230 V, 50/60 Hz |
| 1 – 10 V grensesnitt  |                    |
| - Styrespenning:      | 0,7 til 12 V       |
| - Styrestrøm:         | maks. 50 mA        |
| Koblingsstrøm         |                    |
| - ohmsk:              | 6 A                |
| Omgivelsestemperatur: | +5 °C til +25 °C   |

### Leveringsomfang

- Sikring følger med ved levering.