




Innsats tidsbryter 2-polet 16 A 250 V~



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|-----------------|-----|----|---------------|
|  15 minutter | 0320 00 | 1/5 | 02 | 4010337320005 |
|  120 minutter | 0321 00 | 1/5 | 02 | 4010337321002 |

Tekniske data

Monteringsdybde: 33 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.