


Overspenningsvern-modul



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	0338 00	1	03	4010337128120

Egenskaper

- Overspenningsmodul klasse III i henhold til IEC 61643-11 (type 3, EN 61643-11) for stikkontakter med jordledningstilkobling.
- Montering ved innrasting ved stikkontaktens låsering.
- Med lydsignal for defektmelding.
- Klistremerke for merking av stikkontakt.
- Beskytter flere stikkontakter i strømkretsen med en avstand på opptil 5 m ledningslengde.

Tekniske data

Nominell spenning U_N :	AC 230 V~ (50 Hz)
Maksimal kontinuerlig spenning U_C :	AC 255 V~ (50 Hz)
Nominell lekkasjestrøm I_n (8/20):	3 kA
Lekkasjestrøm I_{total} (8/20):	10 kA
U_{oc} :	6 kV
maks. reserve:	16 A
U_p :	< 1,5 kV
IEC/CEI 61643-11:	klasse III
EN 61643-11:	Type 3
Kapslingsgrad:	IP20
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +40 °C