


**Tronic-trafo 10 – 40 W
10 – 40 W**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 10 – 40 W	0367 00	1	04	4010337367000

Egenskaper

- Dimbar med Gira-Tronic-dimmer eller Gira universaldimmer.
- Spesielt egnet for individuell montering av lamper på grunn av små dimensjoner.
- Kortslutningssikker.

Tekniske data

Nominell spenning	
- primær:	AC 230 V, 50/60 Hz
- sekundær:	AC 11,7 V, ca. 50 kHz
Tilkoblingseffekt:	10 til 40 W
Beskyttelsesklasse:	II
Ledningslengde sekundær:	maks. 2 m
Omgivelsestemperatur:	maks. +50 °C

Merknader

- Sikkerhetstransformator iht. VDE 0712/24.

Mål i mm

B 73 H 36 T 18