


Tronic-trafo universal kompakt konstruksjon 20 – 105 W 20 – 105 W



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 20 – 105 W	0371 00 6630105	1	04	4010337371007

Egenskaper

- Dimbar med Gira LV-dimmer (minimumslast = 50 W), Gira Tronic-dimmer eller Gira universaldimmer (fra R2).
- Utkobling med automatisk ny start etter at kortslutning er utbedret.
- Overbelastnings- og overtemperaturvern.
- Automatisk effektreduksjon eller utkobling ved ytterligere oppvarming.
- Automatisk ny start etter avkjøling.
- Kortslutningssikker.
- Med skrueklemmer.

Tekniske data

Nominell spenning	
- primær:	AC 230/240 V, 50/60 Hz
- sekundær:	AC 11,8 V, ca. 40 kHz
Tilkoblingseffekt:	20 til 105 W
Ledningslengde sekundær:	maks. 2 m
Omgivelsestemperatur:	maks. +45 °C

Merknader

- Sikkerhetstransformator iht. VDE 0712/24.

Mål i mm

B 105 H 50 T 29