


## Tronic-transformator 20 – 150 W



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 20 – 150 W	0373 00	10	04	4010337373001

### Egenskaper

- Dimbar med Gira-Tronic-dimmer eller Gira universaldimmer.
- Kortslutningssikker.
- Med skrueklemmer.

### Tekniske data

Nominell spenning

- primær: AC 230 V, 50/60 Hz
- sekundær 0373 00: AC 11,7 V, ca. 24 kHz
- sekundær 0375 00: AC 11,7 V, ca. 40 kHz

Tilkoblingseffekt

- 0373 00: 20 til 150 W
- 0375 00: 50 til 210 W

Beskyttelsesklasse: II

Ledningslengde sekundær: maks. 2 m

Omgivelsestemperatur: maks. +50 °C

### Merknader

- Sikkerhetstransformator iht. VDE 0712/24.

## Mål i mm

150 W:	B 176	H 42	T 38
210 W:	B 212	H 49	T 46

---