


## Deksel pluggbart med adapterramme for apparater med deksel (50 x 50 mm) og skrått utløp



| Spesifikasjon  | Bestillings nr. | PE | PS | EAN           |
|--|-----------------|----|----|---------------|
|  kremhvit glans     | 0682 01         | 1  | 01 | 4010337682011 |
|  renhvit glans    | 0682 03         | 1  | 01 | 4010337682035 |
|  antrasitt        | 0682 28         | 1  | 11 | 4010337682288 |
|  aluminiumsfarget | 0682 26         | 1  | 11 | 4010337682264 |
|  svart matt       | 0682 005        | 1  | 11 | 4010337036937 |
|  grå matt         | 0682 015        | 1  | 11 | 4010337081784 |

### Egenskaper

- Med dekselet og og dekkrammen (enkel 5-dobbel) kan eksterne apparater med kvadratisk sentralplate (50 x 50 mm) f.eks. fra Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 tilkoblingsboks kat.5 BICC, Siemens ICCS 100 og 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (dobbel MSCSP2) osv. integreres i bryterprogrammet.

### Merknader

-