


## Automatisk trappelys



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Tavlemontert	0821 00	1	02	4010337821007

## Egenskaper

- Manuell eller automatisk kobling av lys i trappeoppganger.
- Innkobling ved hjelp av System 2000 og System 3000 Impulsinnsetts eller vippestaster.
- Etterløpstid kan stilles inn.
- Elektronisk overbelastningsvern for styreinngangen.
- Automatikkfunksjon med eller uten utkoblingsforvarsel.
- Slå lys permanent på eller av.
- Innsats i 3- eller 4-leders kobling.

## Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50 Hz
Strømbelastning styreinngang A1:	40 mA
Koblingsspenning:	AC 250 V
Koblingsstrøm ohmsk:	16 A
Innkoblingsstrøm 20 ms:	maks. 165 A
Minste koblingsstrøm AC:	100 mA
Tilkoblingseffekt	
- HV-LED-lamper:	vanl. 400 W
- Glødelamper:	2300 W
- HV-halogenlamper:	2300 W
- Tronic-transformator:	1500 W
- viklet transformator:	1000 VA
- Lysrør, ukompensert:	1200 VA
- Lysrør, duo-kobling:	2300 (140 µF)
- Lysrør, parallellkompensert:	920 VA
- Elektronisk ballast:	typeavhengig
Ledningslengde	
- Last:	maks. 100 m

- Styreledning:	maks. 100 m
Innkoblingstid:	10 s til 15 min
Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +45 °C

---

## Mål

Delingsenheter (DE):	1
----------------------	---

---