


Vindføler Standard



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	0913 00	1	06	4010337913009

Egenskaper

Vindgiver (skålanemometer)

- Med vindføleren er det f.eks. mulig å kjøre opp persiennen avhengig av vindstyrken. Ømfintlige persiennelameller kan dermed beskyttes mot vind.
- Vindgiveren omformer vindhastigheten til elektriske signaler.
- Den monteres på taket eller på en husvegg og kobles til analyseenheten.

Analyseenhet

- Testdrift med test-LED.
- Fordelerklemmer for tilkobling av en oppvarmet vindgiver.

Tekniske data

Vindgiver

- Materiale i giver og skålstjerne: Plast (ABS), svart
- Omgivelsestemperatur: -25 °C til +60 °C
- Tilkoblingsledning: LIYY 2 x 0,14 mm², lengde 3 m (kan forlenges til maks. 50 m)

Analyseenhet

- Vindvarslingsområde: 3,3 til 24,5 m/s, kan stilles inn i 8 trinn
- Koblingskontakt: Relé med potensialfri lukkekontakt
- Maks. belastning: maks. 2 A
- Driftsspenning: AC 230 V

Leveringsomfang

- Monteringsvinkel følger med ved levering.

Mål i mm

Skåldiameter vindgiver:

Ø 134

H 160
