


Låskoblingskontakt/VdS



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	0924 00	1	03	4010337924005

Egenskaper

- Elektromekanisk kontakt for overvåking av låsing av dører.
- Kontakten monteres utilgjengelig, nedsenket i låseplaten til dørrammen, og aktiveres av låsebolten når døren låses.
- Koblingspunktet til koblingskontakten kan tilpasses etter funksjonen.
- Med spakforlengelse for tilpasning til større boltutsparinger eller spesielle boltformer.

Tekniske data

Kontakttype:	Endevender
Koblingsspenning:	maks. DC 30 V
Koblingsstrøm:	maks. 100 mA
Kontaktbelastning:	maks. 3 W/VA
Tilkoblingsledning:	3 m
Beskyttelsesklasse:	IP 67

Merknader

- VdS-godkjenning G 190 008

Mål i mm

Kontakt:	B 11	H 40	T 22
----------	------	------	------