


Innsats antennestikkontakt (SE33ST)



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	0937 00	1/5	01	4010337937005

Egenskaper

- Radialledningskontakt med tre tilkoblinger.
- IEC-kontakten for terrestrisk TV er plassert nederst på venstre side, IEC-hylsen for FM (radio) er plassert nederst på høyre side, og øverst på midten er F-tilkoblingen for satellitt-TV (SAT).
- Kanalfilter for terrestrisk fjernsyn og satellittfjernsyn med høy struperate: SAT-signalet filtreres i FM-TV-IEC-tilkoblingene, mens det terrestriske FM/TV-signalet derimot filtreres i satellitt-F-kontakten.
- DC-gjennomgang fra SAT-tilkobling til inngangen.
- Senterlederen kobles enkelt til ved å trykke, uten behov for skruer. Senterleder kan dermed løses flere ganger.
- Oppfyller skjermingsklasse A.

Tekniske data

UKW-frekvensbånd	
- Frekvensområde:	87,5 til 108 MHz
- Dekobling:	> 10 dB
UKW-frekvensbånd:	4 dB
TV-frekvensbånd	
- Frekvensområde:	125 til 862 MHz
- Dekobling:	> 10 dB
- Demping: TV-plugg:	4 dB
SAT-frekvensbånd	
- Frekvensområde:	950 til 2400 MHz
- Dekobling:	> 20 dB
- Demping: SAT-plugg:	1,5 dB
Monteringsdybde:	36 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.
