

Dør- el. vinduskontakt

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Hvit	0953 02 4547546	1	03	4010337953029
 brun	0953 06	1	03	4010337953067

Egenskaper

- Magnetkontakten er smeltet støv- og vannbeskyttet inn i et glassrør (reedkontakter).
- Reedkontakten aktiveres berøringsfritt av en permanentmagnet.
- Reedkontakten senkes f.eks. ned i dørrammen og magneten i døren.

Tekniske data

Kontakttype:	Lukkekontakt 1-polet
Koblingsspenning:	maks. DC 100 V
Koblingsstrøm:	maks. 0,5 A
Belastbarhet på kontakt:	maks. 10 W eller 10 VA
Overgangsmotstand:	0,15 Ω
Till. driftsspenning:	maks. 40 V
Tilkoblingskabel:	5 m LIYY 2 x 0,14 mm ² , Ø 3,2 mm

Merknader

- Denne dør- el. vinduskontakten er egnet for bruk med alarmsentralen Connect5201 00 eller I/O-modulen 5251 16.
- Ved tilkobling til den trådløse magnetkontakten skal det benyttes en 200 k Ω motstand som følger med den trådløse magnetkontakten.
- Ved montering i stålprofiler (magnetisk materiale) kan bare blokk-reedkontakter brukes.

Leveringsomfang

- To påbyggghus, to lokk, tre underlagsdeler på 2 mm og én underlagsdel på 6 mm er inkludert.

Mål i mm

Hus:	B 54	H 13	T 13
------	------	------	------
