


Koblingsaktuator, dobbel 16 A med manuell betjening for KNX



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Tavlemontert	1040 00 4547041	1	26	4010337058359

Tavlemonterte koblingsaktuatorer med integrert busstilkobling. Til kobling av lastgrupper som kan aktiveres uavhengig. Med manuell bryter for omkobling av releet (av/på) parallelt hhv. uten KNX drift. Flerfasert tilkobling. Ingen ekstra spenningsforsyning nødvendig.

Egenskaper

- Manuell betjening av releene uavhengig av buss-/koblingsstillingsindikator.
- Lukke- eller åpnefunksjon.
- Sentral koblingsfunksjon.
- Samlet tilbakemelding for reduksjon av busslasten.
- Aktiv eller passiv (objekt kan leses ut) syklisk tilbakemeldingsfunksjon.
- Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet.
- Logisk tilkoblingsfunksjon for hver utgang.
- Sperrefunksjon kan parametriseres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon for hver utgang.
- Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon).
- Bruk i lysscener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametriseres.
- Minnefunksjon for lysscener.
- Driftstimeteller kan aktiveres for hver utgang som fremover-/bakoverteller med grenseverdifunksjon (grenseverdi kan endres via buss).
- Inngangsovervåking for syklisk oppdatering med sikkerhetsstilling.
- Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal.
- Uavhengig kobling av de to utgangene.

Tekniske data

KNX medium:	TP256
Tilkoblinger	
- KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
- Last:	Skruklemmer
Relé	
- Antall:	2
- Kontakt:	à 1 x lukkekontakt potensialfri, bistabil
Koblingskapasitet	
- AC 230 V:	16 A / AC1 eller 10 A / AC3

- AC 400 V:	10 A / AC1 eller 6 A / AC3
- DC:	16 A / 24 V
Maksimal innkoblingsstrøm:	400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs
Tilkoblingseffekt	
- Ohmsk last:	3600 W
- Kapasitiv last AC 230 V:	16 A, maks. 140 µF
- Glødelamper:	2500 W
- HV-halogenlamper:	2500 W
- viklet transformator:	1200 VA
- Tronic-trafo:	1500 W
- Lysrør, ukompensert:	2500 VA
- Lysrør, duo-kobling:	2300 VA
- Lysrør, parallellkompensert:	1300 VA
- Kvikksølvdamplamper ukompenserte:	2000 W
- Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte:	2000 W
Tilkoblingstverrsnitt:	maks. 4 mm ²

Merknader

- Montering på DIN-profilskinne.
 - VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
-

Leveringsomfang

- Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
-

Mål

Delingsenheter (DE): 4
